

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 5/16-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 5/16-40
GTIN	4062406048068
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 7,938 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 7,4 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,635 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	7,4 mm

Gevinddybde	19,85 mm
Gevind-Ø	7,938 mm
Gevindgange pr. tomme	40
Norm	DIN 371
Samlet længde L	90 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	5/16-40 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper