

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 3/8-20****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130046 3/8-20 |
| GTIN | 4062406050429 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,3 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Antal skær Z | 3 |
| Skaftfirkant □ | 8 mm |
| Skaft-Ø D _s | 10 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Gevind-Ø | 9,525 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 20 |
| Kernehul-Ø | 8,3 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevindstigning | 1,27 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevinddybde | 23,83 mm |
| Gevindtype | UN-LH |
| Gevindstørrelse | 3/8-20 UN LH |
| Belægning | TiN |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |