

Garant**HM-NC-præcisionsforbor 142°, ubelagt, Ø DC h6: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121068 10
GTIN	4045197647795
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvcentrering takket være **geometri med 1 skær** giver **en optimal centermålfasthed**.

Anvendelse:

Med spidsvinkel på **142°** til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-Ø (ikke generelt for den udvendige bor-Ø).

Overhold tilspændingsværdi $f = 0,015$ mm/omdr.!

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	10 mm
Nominel Ø D_c	10 mm
Skafttolerance	h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,015 mm/o
Skaft-Ø D_s	10 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	h6

Spidsvinkel	142 grader
Antal skær Z	1
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Forbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		