

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.5/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.5/8-24
GTIN	4062406051723
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 40,35 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	24
Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Gevinddybde	103,19 mm
Gevind-Ø	41,275 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,058 mm

Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	40,35 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	24 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.5/8-24 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper