

Garant**CDCT S40101, Type: HU7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Artikelklasse	21I

Beskrivelse

CDCT S40101 HU7310 Type: HU7310
Spånbryder: AF
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,75 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,1 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbryder	AF
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 300 m/min

Type	HU7310
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,05 - 0,75 mm
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40101
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning