

Garant**CDCT S40101, Type: HB7035****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CDCT S40101 HB7035 Type: HB7035

Spånbryder: SF

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,1 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Type	HB7035
Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm

Sekundær anvendelse	K
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	SF
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplade	CDCT S40101
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning