

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 5/8-11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 5/8-11
GTIN	4062406050764
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 15,875 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,53 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	12 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Antal skær Z	3
Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	9 mm
Gevind-Ø	15,875 mm
Antal spånnoter	3

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	39,7 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindstigning	2,309 mm
Kernehul-Ø	13,53 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	5/8-11 UNC LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper