

**Garant****CDCT S40102, Type: HU7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Artikelklasse	211

**Beskrivelse**

CDCT S40102 HU7310 Type: HU7310

Spånbryder: AF

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,75 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	N
Type	HU7310
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 300 m/min
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,75 mm

Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Spånbryder	AF
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40102
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning