

**Garant****GPCT S50102, Type: HU7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Artikelklasse	211

**Beskrivelse**

GPCT S50102 HU7310 Type: HU7310  
Spånryder: AF  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 300 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,05 - 1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o
Type	HU7310

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	N
Spånbryder	AF
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	GPCT S50102
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning