

Garant**GPCT S50102, Type: HB7125-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Artikelklasse	211

Beskrivelse

GPCT S50102 HB7125-1 Type: HB7125-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,35 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7125-1
Skæredybde a_p	0,05 - 0,35 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	GPCT S50102
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning