

**Garant****Planfræser 43° Octo, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213300 50/4
GTIN	4045197702005
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

43° planfræser med op til 8 vendeskær pr. vendeskærsplade.

**Anvendelse:**

Takket være den fremragende positive geometri opnås meget flotte overflader. Blødt skærende planfræser.

**Bemærk:**

For at kunne anvende alle **8 skær** skalvendeplatten **altid drejes i den angivne retning**.

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \text{ maks.}}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ maks.}}$  3,5 mm: (**Z = 7**).

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	40 mm

Skær-Ø $D_c$	50 mm
passende vendeskærsplatter	OF.. 050405
Maks. udv. Ø $D_{maks}$	59 mm
Antal skær Z	4
Indstillingsvinkel $\kappa$	43 grader
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	43 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219808
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP