

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 9/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 9/16-20
GTIN	4062406050641
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 14,288 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Kernehul-Ø	13,1 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Gevind-Ø	14,288 mm

Norm	DIN 376
Gevinddybde	35,72 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	9/16-20 UN LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper