

Garant**GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2×D, TiAlN, UNF: 1/4-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139727 1/4-28
GTIN	4062406058043
Artikelklasse	11D

Beskrivelse**Udførelse:**

HM-gevindfræser **med ulige skærdeling og øget antal skær**. Den **ulige skærdeling** gør at der opnås et **meget roligt løb** og lang **værktøjsstandtid**.

Nyudviklet universalgeometri og **højeffektiv belægning** til brug over et bredt materialespektrum.

- **Væsentligt reducerede vibrationer** takket være **ulige skærdeling**.
- **Korrigeret gevindprofil** til **forhindring af profilforvrængninger**.
- **øget antal skær**.
- **Ny belægning for optimal slidstyrke**.

Anvendelse:

Til **UNF-gevind, fint ASME-B1.1**.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA

Form **HB**: bestilles med **nr. 139727 + 129100 HB**

Form **HE**: bestilles med **nr. 139727 + 129100 HE**

Gevindtype: UNF

Gevindtype: UNF-LH

Antal tænder Z: 4

Gevindgange pr. tomme: 28

Nominel Ø D_C: 5,1 mm

Skærlængde L_c: 13,12 mm

Skaftlængde L_s: 36 mm

Samlet længde L: 64 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindtype	UNF
Gevindtype	UNF-LH
Gevind-Ø	6,35 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Antal spånnoter	4
Antal tænder Z	4
Samlet længde L	64 mm
Skaftlængde L _s	36 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Skærlængde L _c	13,12 mm
Tilspænding f _z i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Gevindstørrelse	1/4-28 UNF
Nominel Ø D _c	5,1 mm
Serie	Master TM
Belægning	TiAlN
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HM
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	ja
Skæreretning	højre
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved gennemgangshul
Deling af skærene	ulige
Skafttolerance	h6
Farvering	grøn
Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
Produkttype	Gevindfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	220 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 50 HRC	betinget egnet	45 m/min	H
TOOLOX 33	egnet	85 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	120 m/min	K
CuZn	egnet	200 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB

Skaftslibning Type HE

129100 HE