

**Garant****GARANT Master TM skaft-gevindfræser, TiAlN, NPT: 1/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139729 1/16-27
GTIN	4062406058142
Artikelklasse	11D

**Beskrivelse****Udførelse:**

HM-gevindfræser **med ulige skærdeling og øget antal skær**. Den **ulige skærdeling** gør at der opnås et **meget roligt løb** og lang **værktøjsstandtid**.

**Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning** til brug over et bredt materialespektrum.

- **Væsentligt reducerede vibrationer** takket være **ulige skærdeling**.
- **Øget antal skær**.
- **Ny belægning** giver optimal slidstyrke.
- **Korrigeret gevindprofil** til forhindring af profilforvrængninger.

**Anvendelse:**

Til **kegleformet rørgvind (NPT)** iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel.

**Bemærk:**

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA

Form **HB**: bestilles med **nr. 139729 + 129100 HB**

Form **HE**: bestilles med **nr. 139729 + 129100 HE**

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,941 mm
Samlet længde L	58 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	36 mm
Gevind-Ø	7,9 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Antal spånnoter	4

Gevindgange pr. tomme	27
Antal tænder Z	4
Tilspænding $f_z$ i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Skærlængde $L_c$	8,93 mm
Gevindstørrelse	1/16-27 NPT
Nominal $\varnothing D_c$	5,39 mm
Serie	Master TM
Belægning	TiAlN
Gevindtype	NPT
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HM
Norm	ANSI B 1.20.1
Konusforhold	1:16
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	ja
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Deling af skærene	ulige
Skæreretning	højre
Skafttolerance	h6
Farvering	grøn
Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
Produkttype	Gevindfræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	220 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	220 m/min	N

Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 50 HRC	betinget egnet	45 m/min	H
TOOLOX 33	egnet	85 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	120 m/min	K
CuZn	egnet	200 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	egnet		

### Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
Skaftslibning Type HE	129100 HE