

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 4-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 4-8
GTIN	4062406053031
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 101,6 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 98,6 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS
Kernehul-Ø	98,6 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Gevinddybde	152,4 mm
Gevind-Ø	101,6 mm
Antal skær Z	12
Gevindstigning	3,175 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm

Gevindgange pr. tomme	8
Antal spånnoter	12
Samlet længde L	180 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	4-8 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper