

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 2.3/4-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 2.3/4-10
GTIN	4062406052522
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 69,85 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 67,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindstigning	2,54 mm
Samlet længde L	160 mm
Antal spånnoter	8
Antal skær Z	8
Skaftfirkant □	39 mm
Gevind-Ø	69,85 mm

Gevindgange pr. tomme	10
Gevinddybde	104,78 mm
Kernehul-Ø	67,5 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	2.3/4-10 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper