

**Garant****RC.T 0602, Type: HU7310-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

RC.T 0602 HU7310-1 Spånbryder: AM  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Type	HU7310-1
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Primær anvendelse	N

Spånbryder	AM
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCGT 0602
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning