

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 3.1/2-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 3.1/2-14
GTIN	4062406052812
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 88,9 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 87,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,814 mm
Antal spånnoter	10
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gevind-Ø	88,9 mm
Samlet længde L	160 mm
Kernehul-Ø	87,25 mm
Gevinddybde	133,35 mm
Gevindgange pr. tomme	14

Skæremateriale	HSS
Antal skær Z	10
Skafftirkant □	39 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	3.1/2-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper