

Garant**RC.X 1003, Type: HB725**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1003 HB725 Spånbryder: UM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	UM
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	UNI
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Type	HB725

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1003
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning