

**Garant****CCGT 030101, Type: HB7025-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Artikelklasse	211

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,1 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Type	HB7025-1
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,03 - 0,1 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbrøder	SF
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030101

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning