

Garant**CCGT 030102, Type: HB7025-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CCGT 030102 HB7025-1 Type: HB7025-1
Spånbryder: SF
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,2 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 0,2 mm
Spånbryder	SF
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7025-1
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030102
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning