

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 4-12
GTIN	4062406056407
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 101,6 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 99,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	12
Gevind-Ø	101,6 mm
Antal spånnoter	12
Gevinddybde	152,4 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Samlet længde L	180 mm
Gevindstigning	2,11 mm

Skæremateriale	HSS
Kernehul-Ø	99,6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	4-12 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper