

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 2.3/4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 2.3/4-16
GTIN	4062406055882
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 69,85 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 68,35 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	8
Antal skær Z	8
Skaftfirkant □	39 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Kernehul-Ø	68,35 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Skaft-Ø D _s	50 mm

Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	104,78 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevind-Ø	69,85 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	2.3/4-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper