


Garant**CNMG 120416, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7210-1 Type: HB7210-1
Spånryder: GM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mm
Tilspænding f : 0,3 - 0,7 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	1,6 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM

Spånbryder	GM
Type	HB7210-1
Primær anvendelse	K
Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning