

**Garant****DNMG 110408, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB7210-1
GTIN	4062406059002
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110408 HB7210-1 Type: HB7210-1  
Spånryder: GM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Type	HB7210-1
Skæredybde $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.

Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	GM
Primær anvendelse	K
Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning