


Garant**SNMG 120408, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120408 HB7210-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7210-1
Spånbryder: GM
Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mm
Tilspænding f : 0,3 - 0,7 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Primær anvendelse	K
Spånbryder	GM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7210-1
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning