

Garant**WNMG 080412, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,3 - 0,7 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	K
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Type	HB7210-1
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Spånbryder	GM
Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning