

**Garant****DC.T 11T304, Type: HB7210-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

### Teknisk beskrivelse

Type	HB7210-1
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	GM
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning