

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 4.1/4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 4.1/4-16
GTIN	4062406056469
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 107,95 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 106,45 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	106,45 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	56 mm
Antal skær Z	12
Antal spånnoter	12
Skaftfirkant □	44 mm
Gevindgange pr. tomme	16

Samlet længde L	180 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Gevinddybde	161,925 mm
Gevind-Ø	107,95 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	4.1/4-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper