

Garant**DC.T 070204, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 070204 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	K
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Spånbryder	GM

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	HB7210-1
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning