

Garant**DC.T 070202, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Type	HB7210-1
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Spånbrøder	GM
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Belægning	TiCN

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning