

**CNMG 160612, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 160612 CA025P Type: CA025P
Spånryder: PH
Skæredybde a_p : 1 - 10 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	PH

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Type	CA025P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning