

**CNMG 190616, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250384 CA025P
GTIN	4960664863723
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 190616 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PH

Skæredybde a_p : 1 - 10 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA025P

Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Spånbryder	PH
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning