

**CNMG 120416, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120416 CA025P Type: CA025P
Spånbryder: PH
Skæredybde a_p : 1 - 10 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA025P
Spånbryder	PH
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning