

**High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 40/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M16
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	73 mm
Skær-Ø D _c	40 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,55 grader
Antal skær Z	5
Ø D ₃	33 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	78 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	31,3 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Indvendig køling	ja
Skafudførelse	med gevind

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------