

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 2.1/2-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 2.1/2-10
GTIN	4062406054663
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 63,5 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 61,2 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	61,2 mm
Gevinddybde	95,25 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Antal skær Z	6
Samlet længde L	160 mm
Antal spånnoter	6
Skæremateriale	HSS
Gevindstigning	2,54 mm

Skaft-Ø D _s	50 mm
Gevind-Ø	63,5 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	2.1/2-10 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter