

**CNMM 120412, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMM 120412 CA025P Type: CA025P  
Spånbryder: PX  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Type	CA025P
Tilspænding $f$	0,25 - 0,9 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	PX
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	1 - 11 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning