

**DNMG 150604, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DNMG 150604 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	PQ
Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Type	CA025P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning