

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 3.3/4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 3.3/4-16
GTIN	4062406055165
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 95,25 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 93,75 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	180 mm
Kernehul-Ø	93,75 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Gevinddybde	142,88 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Gevind-Ø	95,25 mm
Antal skær Z	10
Skaftfirkant □	44 mm

Antal spånnoter	10
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	3.3/4-16 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper