


**DNMG 150608, Type: CA025P**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DNMG 150608 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PQ
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	P

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA025P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning