

**High-performance-fræser MFH mini, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Artikelklasse	250

Beskrivelse

High-performance-fræser MFH mini 42/5 mm Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 7

Ø D₃: 35 mm

Maks. skæredybde a_{p maks}: 1 mm

Samlet længde L_{i alt}: 40 mm

Holdeboring-Ø: 16 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{min}: 77 mm

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	82 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	33,3 mm
Skær-Ø D _c	42 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	35 mm
Holdeboring-Ø	16 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	77 mm
Antal skær Z	7
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Indvendig køling	ja
Rampingvinkel α_{maks}	0,52 grader
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229713
-------------	--------