

**DNMG 1506 12, Type: CA025P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250798 CA025P |
| GTIN | 4960664864256 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

DNMG 1506 12 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|-----------------|
| Skæremateriale | HM |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 70 - 420 m/min |
| Spånbryder | PS |
| Tilspænding f | 0,15 - 0,6 mm/o |
| Hjørneradius | 1,2 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skæredybde a_p | 1 - 4 mm |
| Type | CA025P |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Primær anvendelse | P |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Belægning | CVD |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 1506 12 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |