


SNMG 120408, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 120408 CA025P Hjørneradius: 0,8 mm
 Type: CA025P
 Spånbryder: PS
 Skæredybde a_p : 1 - 4 mm
 Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Type	CA025P
Spånbryder	PS
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min

Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning