

**SNMG 120404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251162 CA025P |
| GTIN | 4960664864591 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

SNMG 120404 CA025P Hjørneradius: 0,4 mm
Type: CA025P
Spånbryder: PQ
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Skæredybde a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Tilspænding f | 0,13 - 0,4 mm/o |
| Type | CA025P |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Spånbryder | PQ |

| | |
|--|-------------------------------|
| Primær anvendelse | P |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 105 - 435 m/min |
| Skæremateriale | HM |
| Belægning | CVD |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 |
| Antal skift/skær | 8 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |