


SNMG 120408, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 120408 CA025P Hjørneradius: 0,8 mm
 Type: CA025P
 Spånbryder: PQ
 Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Spånbryder	PQ

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Type	CA025P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning