

**SNMG 190612, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251368 CA025P
GTIN	4960664864836
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

SNMG 190612 CA025P Hjørneradius: 1,2 mm

Type: CA025P

Spånbryder: PH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 10 mm

Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Type	CA025P
Spånbryder	PH
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	P

Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning