

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 3.3/4-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 3.3/4-18
GTIN	4062406055158
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 95,25 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 94 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Skaftfirkant □	44 mm
Antal skær Z	10
Gevindstigning	1,411 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Skæremateriale	HSS
Antal spånnoter	10

Gevinddybde	142,88 mm
Gevind-Ø	95,25 mm
Kernehul-Ø	94 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	3.3/4-18 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter