

**VNMG 160404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	CA025P
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	PQ
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning