

**VNMG 160408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VNMG 160408 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Spånbryder	PQ
Type	CA025P
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt

Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning