

**WN.G 080404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 3,8 mm
Type	CA025P
Spånryder	PS
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404

Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning